



10418989

**Opbouwbehuizing 1-v, berker S.1/berker R.3, polarwit, glz.**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Polarwit    |
| RAL-code                | 9010        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|              |       |
|--------------|-------|
| Hoogte       | 83 mm |
| Breedte      | 83 mm |
| Diepte       | 42 mm |
| Inbouwdiepte | 37 mm |

**Samenstelling**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

**Installatie, montage**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |
| Gemonteerd op           | Oppervlaktmontage        |

**Toebehoren**

|               |     |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

**Teksten**

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagewijze | Geschikt voor montage op brandbare ondergrond<br>Voor horizontale en verticale montage |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**Geschikt voor**

Serie berker S.x/B.x  
Serie berker S.1

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|