



47231909

Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 polarweiß matt

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Werkstoff

Farbe Polarweiß
RAL Nummer 9010
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Breite 71 mm
Anzahl Einheiten 1
Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm
Einbautiefe 32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss
Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein
Mit Signallampe Nein
Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Schutz Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart Mit Steckklemme

Geeignet für

S.x/B.x

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
RoHS-konform Ja