



47231909

Розетка з з/к, зах.контактів, пол.білизна матова, 16A/250В S.1/B.x

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Ширина	71 mm
Кількість одиниць	1
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	31 mm
Вбудована глибина	32 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал
---------------------	-------------------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
3 відкидною кришкою	Ні
3 круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
3 сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Безпека

З посиленим захистом від контакту	Так
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

Сумісний із

S.x/B.x	
---------	--

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так