



10126099

Plaque de recouvrement 2 postes

Caractéristiques techniques

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de postes | 2 |
| Nombre de modules | 2 |

Matières

| | |
|------------------------|---------------|
| Couleur | Blanc polaire |
| Code RAL | 9010 |
| Finition de la surface | Velours |
| Matière | Duroplastique |
| Traitement | Non traité |

Dimensions

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Hauteur | 80,50 mm |
| Largeur | 151,50 mm |
| Profondeur | 9,90 mm |
| Nombre d'unités, horizontales | 2 |
| Nombre d'unités, verticales | 2 |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|---------------------|--|
| Mode d'installation | Fixation de borne Pour montage vertical ou horizontal |
|---------------------|--|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |