



47431606

#### Steckdose SCHUKO S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

###### Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt

###### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe	32 mm

###### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

###### Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

###### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

###### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

###### Geeignet für

Berker S.x/B.x	
----------------	--

###### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja