




47432089

## R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO biały

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Materiały

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Kolor                   | Biały  |
| Kod RAL                 | 9010   |
| Wykończenie powierzchni | Połysk |

#### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Liczba jednostek             | 1     |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |

#### Rodzaj połączenia

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk wtyczki |
|------------------|----------------|

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Łączność

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe                               |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe<br>Mocowanie za pomocą pazurów |

#### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Nie  |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

#### Dodatkowe informacje

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Nadruk         | Bez nadruku                    |
| Ochrona        | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi          |

#### Odpowiednie do

|            |  |
|------------|--|
| Berker R.x |  |
|------------|--|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |