



47432089

Розетка з з/к, 16A/250В, пол.білизна, R.1/R.3

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

##### Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

##### Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Глянцевий

##### Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Кількість одиниць	1
Вбудована глибина	32 mm

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал
---------------------	-------------------

##### Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

##### Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
3 відкидною кришкою	Ні
3 круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
3 сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

##### Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

##### Безпека

З посиленим захистом від контакту	Ні
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

##### Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

##### Тексти

Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

##### Сумісний із

R.x	
-----	--

##### Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так