



47438989

Розетка з з/к, пол.білизна, 16A/250В S.1

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга 250 V

Умови використання

Робоча температура -5 - 40 °C

Матеріали

Colour Полярна білизна

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

З відкидною кришкою Ні

Із замком Ні

Безпека

З посиленим захистом від контакту Ні

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

Без галогену Так

Відповідність RoHS Так