



47238989

Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Schutz Erhöhter Berührungsschutz

Anschlussart Mit Steckklemme

Geeignet für

S.x/B.x

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja