



47238989

Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Einbautiefe	32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Kralenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzeleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für

S.x/B.x

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja