



47733515



### Steckdose SCHUKO 3fach waagerecht mit Klappdeckel AP, W.I, grau

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

##### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

#### Abmessungen

Höhe	76 mm
Breite	218 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

#### Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

#### Abdeckung, Tür

Deckalausführung	Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden
------------------	--

#### Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

#### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55

#### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Komplettgehäuse
Verdrahtung	Einsätze durchverdrahtet
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja