




47733515

Utičnica, SCHUKO, 3-struka, sa poklopcem, horizontalna, NŽ, W.1, siva/s.siva mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7011
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika

Dimenzije

Visina	76 mm
Širina	218 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Sa zglobnim poklopcem	Da
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca	Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju
----------------	--

Kapacitet

Broj modula	3
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Ingress Protection (IP) klasa	IP55

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Ožičenje	Ožičeni umetci
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da