



EGN100



IP20

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 - 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
-------------------------------	--------

Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast Serienschalt.	1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert	400 VA

Funktionen

Gangreserve Jahre	10 y
Mit Netzsynchrosation	Ja
Mit Quartz Synchronisation	Ja
Anzahl Funktionskanäle	1

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag	0.25 s
Mit Impulsprogramm	Ja
Anzahl Kanäle	1

Anschluss

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

Einstellungen

Tagesprogramm	Ja
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Ja

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.2 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.2 - 4 mm ²

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	17.80 mm
Tiefe	62.50 mm

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen	1 min
---	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----