



TYAS624D

Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 24V DC

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	Ja
--------------------------------	----

Elektrischer Strom

Nennstrom	6 A
Max. Schaltstrom	6 A

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----