



TYAS624C

Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 230V AC

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS
easy

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Werkstoff

Farbe

Lichtgrau

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung

Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom

6 A

Max. Schaltstrom

6 A

Spannung

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter

0.75 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

0.75 - 2.5 mm²

Kapazität

Anzahl Module

4

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja