



TYAS624C

**Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 230V AC**

**Technische Eigenschaften**

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

**Konnektivität**

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

**Ausstattung**

Mit Schieber für Handschaltung	Ja
--------------------------------	----

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	6 A
Max. Schaltstrom	6 A

**Spannung**

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Anzahl Module	4
---------------	---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----