



TYAS610D

Schalt-/Jalousieaktuator 10/5-fach KNX Secure, 16A, C-Last

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS
easy

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX

Ja

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Abmessungen

Höhe

90 mm

Tiefe

65 mm

Breite in Teilungseinheiten

6

Elektrischer Strom

Nennstrom

16 A

Werkstoff

Farbe

Lichtgrau

Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

Mit Schieber für Handschaltung

Ja

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Ruhe

8 mA

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe

2300 - 2300 W

Ausgangsleistung

2300 W

230 V Glüh- und Halogenlampen

2300 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue

230 - 230 V

Systemspannung

30 V DC über Bus

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

0.75 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter

0.75 - 2.5 mm²

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja