



ED00

NH-Sicherungs-Lasttrenner IN NH00 Montageplatte M8 1-polig schaltbar

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
-----------	-------

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH00
------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 - 95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4 - 95 mm ²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	12 - 12 Nm
----------------------	------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3.5 W
---------------------------------------	-------

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.4	1600

Spannung

Isolationsspannung U _i	800 V
Stossspannungsfestigkeit	8 kV

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Abmessungen

Höhe	80 mm
Breite	50 mm
Länge	156.5 mm

Installation, Montage

Montage auf	Montageplatte
-------------	---------------