



HW4P425DE

### Disjoncteur Ouvert HW4 120kA 2500A 4P Débrochable pour TU sentinel Energy

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	2500 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	120 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2	100 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2	100 kA

##### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000
-----------------------------------------	-------

##### Équipement

Nombre contact auxiliaire inverseur	6
-------------------------------------	---

##### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

##### Valeur de résistance

Résistance interne	13 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	4P4D N:0/50/100/200%

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	226,40 W
-----------------------------------	----------

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui