



HW4S440DB

Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 4000A 4P Débrochable pour TU sentinel

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	4000 A
Pouvoir de coupure ultime I _{cu} sous 400V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure nominal I _{cs} sous 230V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure nominal I _{cs} sous 400V AC selon IEC 60947-2	85 kA

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000
---	-------

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Valeur de résistance

Résistance interne	13 μΩ
--------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	4
Nombre de pôles protégé	4
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	4P4D N:0/50/100/200%

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	800,10 W
-----------------------------------	----------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui