



HW4W440DS

**Interrupteur Ouvert HW4 4000A 4P Débrochable**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	4000 A
Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1s 220-240 V AC selon IEC 60947-3	85 kA
Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1s 380-415 V AC selon IEC 60947-3	85 kA

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Débrochable

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui