

Fusibles à zone partielle MT 6/12KV 25A 292/56 usage extérieur standard 80N

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	6000 - 12000 V
------------------------------	----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui