



67150-0400

Fusible à zone partielle MT 20/36kV 40A 537/65 usage extérieur standard 80N

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	20000 - 36000 V
------------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
-------------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----