



67140-0160

Fusible à zone partielle MT10/24kV 16A 442/56 usage extérieur standard 80N

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 10000 - 24000 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui