



67140-0200

**Fusible à zone partielle MT10/24kV 20A 442/56 usage extérieur standard 80N**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	10000 - 24000 V
------------------------------	-----------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----