

Fusible à zone partielle MT 20/36kV 2A 537/56 usage extérieur standard 80N

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	20000 - 36000 V
------------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	2 A
-------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui