



67140-0630

Fusible à zone partielle MT10/24kV 63A 442/65 usage extérieur standard 80N

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 10000 - 24000 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui