



67110-0400

Fusibles à zone partielle MT 3/7,2kV 40A 192/56 usage extérieur standard 80N

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	3000 - 7200 V
------------------------------	---------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
-------------------------	------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----