

**Fusibles à zone partielle MT 10/24kV 200A 442/88 usage extérieur standard 80N**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	10000 - 24000 V
------------------------------	-----------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	200 A
-------------------------	-------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui