

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi U _e	10000 - 24000 V
--	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	2 A
-------------------------	-----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui