



67130-0160

Fusible à zone partielle MT 10/17,5kV 16A 367/56 usage extérieur standard 80N

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	10000 - 17000 V
------------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----