



HF4P340DEKH-MTS_G

Disjoncteur Ouvert HW4 120kA 4000A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy, HC/HC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	4000 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	120 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2	100 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2	100 kA

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000
---	-------

Equipement

Nombre contact auxiliaire inverseur	6
-------------------------------------	---

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Valeur de résistance

Résistance interne	13 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	3P3D

Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	800,10 W
-----------------------------------	----------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----