



HW4W416FS

## Interruptor HW4 3200A 4P HC/VC

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

Corrente nominal	3200 A
------------------	--------

#### Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

#### Tensão

Tensão nominal de isolamento $U_i$	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos $U_{imp}$	12000 V

#### Corrente elétrica

Potência nominal de curto-tempo de resistência à corrente $icw$ 0,3S 220-240 V AC de acordo com a norma IEC 60947-3	85 kA
Potência nominal de curto-tempo de resistência à corrente $icw$ 0,3S 380-415 V AC de acordo com a norma IEC 60947-3	85 kA

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim