



HF1W416FSAF-MTS\_G

## Interruptor HW1 1600A 4 Pólos FC/FC

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

Corrente nominal	1600 A
------------------	--------

#### Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

#### Tensão

Tensão nominal de isolamento $U_i$	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos $U_{imp}$	12000 V

#### Corrente elétrica

Potência nominal de curto-tempo de resistência à corrente $icw$ 0,3S 220-240 V AC de acordo com a norma IEC 60947-3	55 kA
Potência nominal de curto-tempo de resistência à corrente $icw$ 0,3S 380-415 V AC de acordo com a norma IEC 60947-3	55 kA

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim