



ZAS132BD65A

Zähleranschlusschrank, universZ, 2 Zählerplätze, 3-Punkt, 5-pol, 2xLeerfeld, Basis, APZ

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1355 mm
Breite	1110 mm
Tiefe	315 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

##### Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl Zählerplätze <=63 A	2
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	2
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	8
Multimedia Feld Bereich	Ohne
Anzahl Sammelschienendurchführungen	0
Anschluss-/Steckertyp NAR SG/TRE Feld	Sammelschiene
Ausstattung Multimediefeld	Leer

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

##### Konnektivität

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlosser	2
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

##### Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

##### Kapazität

Anzahl Verteilerfeld	1
----------------------	---

##### Anschluss

Art der Sammelschieneneinspeiseklemme	ESA 5-polig 1 - 25 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	16 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	16 - 16 mm <sup>2</sup>
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	0
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene

##### Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

