



FP93W6N

Wandler- und Messschr.,Univ.N,1400x800x205mm,NAR NH2-SUT,AAR NH2-SUT,APZ,2-ZF

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss

**Abmessungen**

Höhe	1400 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	10 - 10 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm

**Konnektivität**

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
------------	------

**Ausstattung**

Öffnungswinkel	0 - 120
----------------	---------

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Isolationsspannung Ui	600 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	200 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	25 kA

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Ausstattung**

Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
----------------------------	---

**Konnektivität**

Anschlussart	Sammelschiene
--------------	---------------

**Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------

Abbildungen | Zeichnungen

