



FP93W10N

Wandler- und Messschr.,Univ.N, NAR NH1 SUT, AAR Direktabg., ohne Wechselplatte

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1400 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl Zählerplätze <=63 A	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	9
Anzahl Sammelschienenenddurchführungen	2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Anschluss

Art der Sammelschieneneneinspeiseklemme	Ohne Sammelschieneneneinspeiseklemme
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	1

Abbildungen | Zeichnungen

