



VA60BV1

Kleinv.,volta,APV,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet,3 Fl-Kreise,Übersp.ableit

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Kapazität

Anzahl Module	60
---------------	----

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Abmessungen

Tiefe	96,50 mm
Innentiefe	92,50 mm
Höhe	765 mm
Breite	305 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Seitenwand	2,50 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Nein
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
Mit Energiezähler	Nein
Anzahl der Schienen	5
Erweiterung möglich	Ja
Mit Klingeltransformator	Nein

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II