



VH48BV2

Kleinv.,volta,HVV,4x12PLE,IP30,best.u.verdrah.,2 FI-Kreise,Übersp.abl.,Hauptsch.

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Hohlwand

Kapazität

Anzahl Module 48

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Abmessungen

Tiefe 94,50 mm

Innentiefe 91,50 mm

Höhe 755,50 mm

Breite 348 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Seitenwand 2,50 mm

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Nein

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Werkstoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Werkstoff Kunststoff

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen 4

Mit Energiezähler Nein

Anzahl der Schienen 4

Erweiterung möglich Ja

Mit Klingeltransformator Nein

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Schutzklasse Schutzklasse II