



Kleinv.,volta,UPV,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet,2 Fl-Kreise,Übersp.ableit

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Kapazität**

Anzahl Module	48
---------------	----

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Abmessungen**

Tiefe	94,50 mm
-------	----------

Innentiefe	91,50 mm
------------	----------

Höhe	755,50 mm
------	-----------

Breite	348 mm
--------	--------

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Materialdicke Seitenwand	2,50 mm
--------------------------	---------

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar	Nein
--------------	------

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	4
---------------	---

Mit Energiezähler	Nein
-------------------	------

Anzahl der Schienen	4
---------------------	---

Erweiterung möglich	Ja
---------------------	----

Mit Klingeltransformator	Nein
--------------------------	------

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------