


WAD6202BM



Afdekraam 2-voudig horizontaal, tekstveld, A.1, nachtzwart mat

Technische eigenschappen

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal gangen | 2 |
| Aantal modules | 0 |

Materiaal

| | |
|---|-------------|
| Kleur | Nachtzwart |
| RAL-code | 9005 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 34,94 % |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|--|----------|
| Hoogte | 81,5 mm |
| Breedte | 152,5 mm |
| Diepte | 10 mm |
| Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld | 6 mm |

Toebehoren

| | |
|-----------------|----|
| Heeft tekstveld | Ja |
|-----------------|----|

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal |

Veiligheid

| | |
|--|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse | IP44 in combinatie met afdichtset |
| Slagvastheid IK | IK05 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke inbouw |
| Tekst | Met tekstveld |

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

