



WAD6302WM



## Afdekraam 3-voudig horizontaal, tekstveld, A.1, lichtwit mat

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 3 |
| Aantal modules | 0 |

#### Materiaal

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Kleur                                                     | Helderwit   |
| RAL-code                                                  | 9016        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 40 %        |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Hoogte                                         | 81,5 mm  |
| Breedte                                        | 223,5 mm |
| Diepte                                         | 10 mm    |
| Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld | 6 mm     |

#### Toebehoren

|                 |    |
|-----------------|----|
| Heeft tekstveld | Ja |
|-----------------|----|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Veiligheid

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                              |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP44 in combinatie met afdichtset |
| Slagvastheid IK                            | IK05                              |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

#### Teksten

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Montagewijze | Geschikt voor vlakke inbouw |
| Tekst        | Met tekstveld               |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |