


WAD8300WM



**Cornice di finitura 3-posti, A.8, bianco opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di bande  | 3 |
| Numero di moduli | 0 |

**Materiali**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Colore  | Bianco                  |
| Codice RAL  | 9016                    |
| finitura superficiale   | Opaco                   |
| Materiale   | Materiale termoplastico |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 50,00 %                 |
| Trattamento   | Non trattato            |

**Serie**

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 88 mm  |
| Larghezza  | 230 mm |
| Profondità | 10 mm  |

**Acessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Installazione, montaggio**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Montaggio su                        | Montaggio a incasso      |
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale<br>Verticale |

**Protezione**

|   |   |
|---|---|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20  |
| Utilizzabile in classe IP superiore     | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05  |

**Condizioni d'uso**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

**Testo**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Tipo di montaggio | Per installazione ad incasso |
| Etichettatura     | Senza campo di scrittura     |

**Sostenibilità**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Senza alogeni   | Si                  |
| Conformità REACH - SVHC free                                | Si                  |
| Conformità ROHS   | Si                  |
| Cradle to Cradle Certified® Ambito di applicazione completo | Bronze, version 4.1 |

**Illustrazioni | Disegni**

