



WAD6302AT



**Rahmen 3fach waagrecht, Beschriftungsfeld, A.1, anthrazit matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 3 |
| Anzahl Module       | 0 |

**Werkstoff**

|   |             |
|---|-------------|
| Farbe   | Anthrazit   |
| RAL Nummer  | 7021        |
| Glanzgrad   | Matt        |
| Werkstoff   | Thermoplast |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 35,16 %     |
| Oberfläche  | Lackiert    |

**Abmessungen**

|   |          |
|---|----------|
| Höhe  | 81,5 mm  |
| Breite  | 223,5 mm |
| Tiefe   | 10 mm    |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 6 mm     |

**Zubehör**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
|-----------------------|----|

**Installation, Montage**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Montage auf          | Unterputz |
| Einbau-/Anschlussort | Waagrecht |

**Sicherheit**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                                 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Texte**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Montageart   | Für Unterputzmontage  |
| Beschriftung | Mit Beschriftungsfeld |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |