




WAN7060AT



Copertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, antracite

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Piastra centrale
-------------------------------	------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	8,5 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Identificazione

Disposizione di montaggio	Piastra centrale
---------------------------	------------------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì