



WAN7070AT



**Elektronischer Hotel-Card-Schalter mit Zentralstk.,A.x/C.x, anthrazit matt, lack**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Hotelkarte
Polanzahl	2

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Transparent	Nein
Rückwand Innenseite	Matt

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	38 mm
Einbautiefe	28,2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Signalisieren
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Konnektivität**

Anschlussart	Steckanschluss
Mit Krallenbefestigung	Ja

**Anschluss**

Art der Lampenfassung	Fix
Anschluss-/Steckertyp	Taster/Schalter

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Texte**

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Montageart	Verschraubbar Für Unterputzmontage
Beleuchtung	Beleuchtbar durch Status-LED
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	1-polig

---

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja

---