



WAN7070BG



Interruttore elettronico per Hotel Card, A.x/C.x, nero lucido

Caratteristiche tecniche

Corrente

| | |
|---------------------------------|------|
| Corrente di commutazione | 10 A |
| Corrente di contatto momentanea | 10 A |

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Architettura

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Elemento di controllo/comando | Scheda per hotel |
| Numero di poli | 2 |

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Nero notte |
| finitura superficiale | Lucido |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |
| Trasparente | No |
| Interno posteriore | Brillante |

Serie

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Profondità | 38 mm |
| Profondità di installazione | 28,2 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 40 mm |

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

Controlli e indicatori

| | |
|--------------------------|------------------|
| Spia luminosa | Segnalazione |
| Numero di tasti | 0 |
| Tipo di pulsante | Pulsante singolo |
| Con contatto di feedback | No |

Connettività

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Tipo di connessione | Raccordo a innesto |
| Con montaggio ad artiglio | Si |

Connessione

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| tipo di attacco della lampada | Fisso |
| Tipo di connettore | Interruttore a pulsante |

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

Testo

| | |
|-------------------|--|
| Piastra centrale | Il pezzo centrale utilizzato determina la funzione interruttore o pulsante |
| Tipo di montaggio | Avvitabile Per installazione ad incasso |
| Illuminazione | Illuminabile con LED di stato |

Testo

| | |
|----------------------|-------------------|
| Tenuta | Senza guarnizione |
| Tipo di commutazione | 1 polo |

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

| | |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|