



WAS4055BG



**SCHUKO-wandcontactdoos met randaarde, 2 x USB C (PD), A.x/C.x, zw. gl.**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Vermogen**

Energieverbruik standby 0 W

**Materiaal**

Kleur Nachtzwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 70,9 mm

Breedte 70,9 mm

Diepte 40 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm

Inbouwdiepte 32 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker Steekklem

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting

Met klauwbevestiging Ja

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

Type USB-aansluiting CC

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

Uitgerust met Zonder

**Capaciteit**

Aantal modules 1

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Type slot	Zonder slot

#### Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

#### Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

#### Teksten

Deur	Centraalplaat
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Beveiliging	Nee
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Zonder tekstveld

#### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

#### Afbeeldingen | tekeningen

