



WAN7060TA



Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, titan met, lackiert

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zentralstück
-----------------------	--------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Werkstoff

Farbe	Titan
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	55 mm
Tiefe	8,5 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Zentralplatte
------------------	---------------

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja