



WAN7060WM



Płytką czołową do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, biały mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrótowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Materiały

Kolor Biały

9016

Powierzchnia Mat

Materiał Termoplast

Wykończenie Barwiony

Wymiary

Wysokość 55 mm

Szerokość 55 mm

Głębokość 8,5 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy

Sprzęt

Z soczewką Nie

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Wyższa klasy IP IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Płytką czołową

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak

Ilustracje | Rysunki

